

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, HSK-A 40, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307950 10
GTIN	4045197376886
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Integrirano podešavanje duljine alata, put korekcije 10 mm.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S RFID/Balluffchip rupom.

GARANT: – HSK dosjedne površine obrađene.**Upotreba:**

Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom s tolerancijom h6. Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave kao i stezne napravena vrući zrak.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416. termostezni uređaj br. 354210 – 304755.

Tehnički opis

Ø D ₂	24 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Prihvat	HSK-A 40
Norma prihvata	DIN 69893

Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Donji ormar	354290
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1