

**Garant****Hidraulička stezna glava HT, HSK-100 kratko, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307555 20
GTIN	4045197543691
Razred artikla	31H

**Opis****Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijских čahura.

**Prednost:**

- Mogućnost prenošenja velikih momenata (550 Nm), čime se postiže sigurnost procesa.
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže i optimalna kvaliteta obrade površine, duži vijek trajanja i zaštita vretena.

**Upotreba:**

- Posebice kod teške obrade glodanjem.
- Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dio isporuke:**

Uključuje šestokutni ključ s T ručicom.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, redukcijaska čahura br. 302135 - 302187.

**Napomena:**

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	56 mm
--------------------------------	-------

Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
odgovarajući reduksijska čahura	302150; 302155; 302160; 302165
Vanjski $\varnothing D$	52,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-100 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 14 mm	302155 14
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 5 mm	302160 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 5 mm	302155 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 10 mm	302155 10
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 16 mm	302160 16
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 16 mm	302155 16
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 14 mm	302160 14

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302155 4
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302160 6
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302155 8
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302160 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302155 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4