

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 vrlo kratka, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308165 16
GTIN	4045197468680
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

- **Čelik otporan na toplinu.**
- **Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

**GARANT:** HSK dosjedne površine obrađene. **Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.**

**Vrlo kratko:** povećana stabilnost i prigušene su vibracije. Time se postiže dulji vijek trajanja i bolja kvaliteta površine. Nije moguće namještanje duljine.

**S provrtima za dovod rashladnog sredstva** i navojem za zatvaranje.

**Upotreba:**

- **Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.**
- **Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.**

**Dio isporuke:**

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, termostezni uređaji br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

**Tehnički opis**

Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Vanjski $\varnothing D$	37 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Prihvat	HSK-A 63 vrlo kratka
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni $\varnothing$ 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni $\varnothing$ 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni $\varnothing$ 12-20 mm	354240 12-20
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Donji ormar	354290