



Hidraulička stezna glava kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni Ø D1: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307525 20
GTIN	2050001653536
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- **Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

Upotreba:

- **Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

WTE granični vijci za izravno stezanje odn. pri uporabi redukcijskih tuljaca dostupni na upit.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Tehnički opis

Navoj M	M16×1
Ø D ₂	42 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302155; 302160; 302165; 302150

L ₃	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302155 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302155 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302155 5
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302155 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
	302155 4

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3
Cilindrični čistačplastika Pin Ø 20 mm	343720 20
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302160 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302155 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302160 14
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302160 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302160 16