

Garant**Hidraulička stezna glava HT, HSK-100 kratko, Stezni Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307555 32
GTIN	4045197586988
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Prednost:

- Mogućnost prenošenja velikih momenata (550 Nm), čime se postiže sigurnost procesa.
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže i optimalna kvaliteta obrade površine, duži vijek trajanja i zaštita vretena.

Upotreba:

- Posebice kod teške obrade glodanjem.
- Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uključuje šestokutni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, redukcijska čahura br. 302135 - 302187.

Napomena:

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

odgovarajući redukcijska čahura	302180; 302175
---------------------------------	----------------

Korisna duljina L ₁	71 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	72 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-100 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 20 mm	302175 20
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 25 mm	302180 25
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302175 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302180 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302175 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302175 12
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302180 8

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302180 16
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 18 mm	302175 18
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 18 mm	302180 18
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309880 32
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302175 16
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302180 10
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 20 mm	302180 20
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302175 8
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309890 32
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302180 6
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 25 mm	302175 25
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302180 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302175 10