

Garant**Hidraulička stezna glava HT, HSK-63 kratko, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307550 12
GTIN	4045197586964
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Prednost:

- Mogućnost prenošenja velikih momenata (550 Nm), čime se postiže sigurnost procesa.
- Idealno prigušenjevibracija, čime se postiže i optimalna kvaliteta obrade površine, duži vijek trajanja i zaštita vretena.

Upotreba:

- Posebice kod teške obrade glodanjem.
- Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uključuje šestokutni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, redukcijska čahura br. 302135 - 302187.

Napomena:

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	12 mm
-------------------------	-------

Korisna duljina L ₁	54 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
odgovarajući redukcijaska čahura	302140; 302135
Vanjski Ø D	52,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302140 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302135 5
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302140 6
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302135 6
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302135 3
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302135 8
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302140 4

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm

302140 3

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm

302140 8

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm

302135 4