

Garant**Hidraulička stezna glava HT, HSK-63 kratko, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307550 20
GTIN	4045197513083
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Prednost:

- Mogućnost prenošenja velikih momenata (550 Nm), čime se postiže sigurnost procesa.
- Idealno prigušenjevibracija, čime se postiže i optimalna kvaliteta obrade površine, duži vijek trajanja i zaštita vretena.

Upotreba:

- Posebice kod teške obrade glodanjem.
- Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uključuje šestokutni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, redukcijska čahura br. 302135 - 302187.

Napomena:

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

odgovarajući redukcijska čahura	302150; 302155; 302160; 302165
---------------------------------	--------------------------------

Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Korisna duljina L_1	54 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski $\varnothing D$	52,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μ m
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 6 mm	302160 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 14 mm	302160 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 4 mm	302155 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 10 mm	302160 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 8 mm	302155 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 5 mm	302155 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 6 mm	302155 6

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302155 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302160 16
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302160 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302155 10
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4