

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, HSK-63 kratko, Stezni  $\varnothing$  D1: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308170 5
GTIN	4045197290755
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Integrirano podešavanje duljine alata od steznog  $\varnothing$  D<sub>1</sub> 6 mm (premještaj za 10 mm).

Od steznog  $\varnothing$  D<sub>1</sub> 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

**GARANT:** HSK dosjedne površine obrađene. Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.

**Upotreba:**

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dio isporuke:**

Kod steznih glava s podešavanjem duljine uklj. vijak za podešavanje duljine (od steznog  $\varnothing$  D<sub>1</sub> 6 mm).

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, termostezni uređaji br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

**Tehnički opis**

$\varnothing$ D <sub>2</sub>	12 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	5 mm

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	17 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 3-5 mm	354240 3-5
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Donji ormar	354290
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9