

**HAINBUCH****Stega MANOK plus, tip /: RD65****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 329960 RD65   |
| GTIN           | 2050001925992 |
| Razred artikla | 33H           |

**Opis****Izvedba:**

Lijevana stega. Visoka sila stezanja, preciznost i krutost.<br>Brušene površine za vodoravno postavljanje, integrirani graničnik.

**Upotreba:**

Svestrano primjenjivo, npr. obradni centri, mjerni strojevi, stupne bušilice itd.

**Odgovara:**

Stezne glave br. 329910 – 329946.

**Dio isporuke:**

Uključuje 1 stezni ključ.

**Napomena:**

Koristite uređaj za ručnu izmjenu br. 329832 vel. 65.

**Tehnički opis**

|               |         |
|---------------|---------|
| Duljina D (L) | 184 mm  |
| Širina B      | 184 mm  |
| Visina H      | 120 mm  |
| Težina        | 23,5 kg |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Veličina prihvata         | RD65         |
| Ø kružnice                | 126 mm       |
| Točnost ponavljanja       | 0,01 mm      |
| Razmak provrta za montažu | 126 mm       |
| maksimalna sila stezanja  | 105 kN       |
| Stezni raspon             | 4 - 65 mm    |
| Dubinski graničnik        | 92 mm        |
| Tolerancija mjere utora   | 20 H7        |
| Vrsta proizvoda           | Stezna motka |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 21,5 mm | 329934 21,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 9 mm    | 329932 9    |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 52 mm   | 329934 52   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 56 mm                          | 329930 56   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 26,5 mm                        | 329930 26,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 55,5 mm | 329934 55,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 31 mm                          | 329930 31   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 29,5 mm | 329934 29,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 22 mm   | 329934 22   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 31,5 mm | 329934 31,5 |

|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 56,5 mm | 329934 56,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 20,5 mm | 329934 20,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 26,5 mm | 329934 26,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 59,5 mm                        | 329930 59,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 53 mm                          | 329930 53   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 24 mm                          | 329930 24   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 39,5 mm                        | 329930 39,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 8,5 mm  | 329932 8,5  |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 10,5 mm                        | 329930 10,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 11 mm   | 329934 11   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 33,5 mm | 329934 33,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 34 mm                          | 329930 34   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 46,5 mm                        | 329930 46,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 55 mm                          | 329930 55   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 62 mm   | 329934 62   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 4 mm                           | 329930 4    |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 43 mm   | 329934 43   |
|   | 329930 21   |

|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 21 mm                          |             |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 16 mm                          | 329930 16   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 11 mm                          | 329930 11   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 52 mm                          | 329930 52   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 42,5 mm | 329934 42,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 46 mm   | 329934 46   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 31,5 mm                        | 329930 31,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 5 mm                           | 329930 5    |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 12,5 mm                        | 329930 12,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 22 mm                          | 329930 22   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 37 mm                          | 329930 37   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 55,5 mm                        | 329930 55,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 19 mm   | 329934 19   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 63,5 mm | 329934 63,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 60,5 mm | 329934 60,5 |
| Stezna glavamekana Ø početnog bušenja 40 mm   | 329936 40   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 44,5 mm | 329934 44,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 27 mm                          | 329930 27   |

|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 51,5 mm                        | 329930 51,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 23 mm   | 329934 23   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 39 mm                          | 329930 39   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 31 mm   | 329934 31   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 13,5 mm                        | 329930 13,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 54 mm                          | 329930 54   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 60 mm                          | 329930 60   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 49,5 mm                        | 329930 49,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 11,5 mm                        | 329930 11,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 33 mm   | 329934 33   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 18 mm                          | 329930 18   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 62,5 mm                        | 329930 62,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 46 mm                          | 329930 46   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 39,5 mm | 329934 39,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 57,5 mm | 329934 57,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 23 mm                          | 329930 23   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 30 mm   | 329934 30   |
|   | 329934 18   |

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 18 mm

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 34 mm

329934 34

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 38,5 mm

329930 38,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 32,5 mm

329930 32,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 23,5 mm

329930 23,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 42 mm

329930 42

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 13 mm

329930 13

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 36,5 mm

329930 36,5

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 32 mm

329934 32

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 36,5 mm

329934 36,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 53,5 mm

329930 53,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 40 mm

329930 40

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 16,5 mm

329930 16,5

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 57 mm

329934 57

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 64 mm

329930 64

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 35,5 mm

329930 35,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 29,5 mm

329930 29,5

329934 53

|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 53 mm   |             |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 54,5 mm | 329934 54,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 25,5 mm                        | 329930 25,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 58,5 mm                        | 329930 58,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 58,5 mm | 329934 58,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 53,5 mm | 329934 53,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 15,5 mm | 329934 15,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 10 mm   | 329932 10   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 38 mm   | 329934 38   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 61 mm   | 329934 61   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 29 mm                          | 329930 29   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 61,5 mm                        | 329930 61,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 60 mm   | 329934 60   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 21,5 mm                        | 329930 21,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 34,5 mm                        | 329930 34,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 48 mm   | 329934 48   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 52,5 mm                        | 329930 52,5 |
|   | 329934 65   |

|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 65 mm   |             |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 48,5 mm                        | 329930 48,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 61,5 mm | 329934 61,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 54 mm   | 329934 54   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 62 mm                          | 329930 62   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 28 mm                          | 329930 28   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 56,5 mm                        | 329930 56,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 45,5 mm | 329934 45,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 25 mm   | 329934 25   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 51 mm                          | 329930 51   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 44 mm                          | 329930 44   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 38 mm                          | 329930 38   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 42,5 mm                        | 329930 42,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 57,5 mm                        | 329930 57,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 7,5 mm                         | 329930 7,5  |
| Stezna glavamekana Ø početnog bušenja 20 mm   | 329936 20   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 33 mm                          | 329930 33   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 43,5 mm | 329934 43,5 |



|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 9 mm                           | 329930 9    |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 28 mm   | 329934 28   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 59,5 mm | 329934 59,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 24,5 mm                        | 329930 24,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 21 mm   | 329934 21   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 49 mm                          | 329930 49   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 58 mm                          | 329930 58   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 8,5 mm                         | 329930 8,5  |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 37 mm   | 329934 37   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 51 mm   | 329934 51   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 12 mm                          | 329930 12   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 12 mm   | 329934 12   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 13 mm   | 329934 13   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 32,5 mm | 329934 32,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 63,5 mm                        | 329930 63,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 27 mm   | 329934 27   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 4,5 mm                         | 329930 4,5  |
|   | 329934 35   |

|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 35 mm   |             |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 34,5 mm | 329934 34,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 30,5 mm | 329934 30,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 19,5 mm                        | 329930 19,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 6,5 mm                         | 329930 6,5  |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 17 mm   | 329934 17   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 48 mm                          | 329930 48   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 43 mm                          | 329930 43   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 47 mm                          | 329930 47   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 7 mm                           | 329930 7    |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 47,5 mm                        | 329930 47,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 44 mm   | 329934 44   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 59 mm   | 329934 59   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 57 mm   | 329930 57   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 54,5 mm                        | 329930 54,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 5,5 mm                         | 329930 5,5  |
|   | 329934 14   |

|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 14 mm   |             |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 9,5 mm                         | 329930 9,5  |
| Stezna glavamekana Ø početnog bušenja 5 mm  | 329936 5    |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 10 mm                          | 329930 10   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 11,5 mm | 329934 11,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 48,5 mm | 329934 48,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 50,5 mm                        | 329930 50,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 50,5 mm | 329934 50,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 15 mm                          | 329930 15   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 32 mm                          | 329930 32   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 19,5 mm | 329934 19,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 56 mm   | 329934 56   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 17,5 mm                        | 329930 17,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 28,5 mm                        | 329930 28,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 64,5 mm | 329934 64,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 47,5 mm | 329934 47,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 45 mm                          | 329930 45   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 18,5 mm                        | 329930 18,5 |

|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 42 mm   | 329934 42   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 24,5 mm | 329934 24,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 41 mm   | 329934 41   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 52,5 mm | 329934 52,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 20 mm   | 329934 20   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 40,5 mm                        | 329930 40,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 30,5 mm                        | 329930 30,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 41,5 mm                        | 329930 41,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 51,5 mm | 329934 51,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 33,5 mm                        | 329930 33,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 37,5 mm                        | 329930 37,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 27,5 mm | 329934 27,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 14,5 mm                        | 329930 14,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 36 mm   | 329934 36   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 35,5 mm | 329934 35,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 46,5 mm | 329934 46,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 47 mm   | 329934 47   |
|   | 329930 61   |

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 61 mm

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 29 mm

329934 29

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 23,5 mm

329934 23,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 35 mm

329930 35

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 16 mm

329934 16

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 65 mm

329930 65

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 25,5 mm

329934 25,5

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 63 mm

329934 63

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 44,5 mm

329930 44,5

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 24 mm

329934 24

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 37,5 mm

329934 37,5

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 16,5 mm

329934 16,5

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 49 mm

329934 49

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 14,5 mm

329934 14,5

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 12,5 mm

329934 12,5

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 38,5 mm

329934 38,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 20,5 mm

329930 20,5

329930 60,5

|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 60,5 mm                        |             |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 59 mm                          | 329930 59   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 15 mm   | 329934 15   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 18,5 mm | 329934 18,5 |
| Stezna glavamekana Ø početnog bušenja 8 mm  | 329936 8    |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 6 mm                           | 329930 6    |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 49,5 mm | 329934 49,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 36 mm                          | 329930 36   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 26 mm   | 329934 26   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 17,5 mm | 329934 17,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 45,5 mm                        | 329930 45,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 28,5 mm | 329934 28,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 39 mm   | 329934 39   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 43,5 mm                        | 329930 43,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 22,5 mm                        | 329930 22,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 27,5 mm                        | 329930 27,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 14 mm                          | 329930 14   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 55 mm   | 329934 55   |

|   |             |
|---|-------------|
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 25 mm                          | 329930 25   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 26 mm                          | 329930 26   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 58 mm   | 329934 58   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 50 mm                          | 329930 50   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 41,5 mm | 329934 41,5 |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 40 mm   | 329934 40   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 41 mm                          | 329930 41   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 13,5 mm | 329934 13,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 64,5 mm                        | 329930 64,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 15,5 mm                        | 329930 15,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 8 mm                           | 329930 8    |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 30 mm                          | 329930 30   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 22,5 mm | 329934 22,5 |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 19 mm                          | 329930 19   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 45 mm   | 329934 45   |
| Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 63 mm                          | 329930 63   |
| Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 40,5 mm | 329934 40,5 |
|   | 329930 20   |

Stezna glavaglatka stezni  $\emptyset$  (s povećanjem od 0,5 mm) 20 mm

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni  $\emptyset$  (s povećanjem od 0,5 mm) 50 mm

329934 50

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni  $\emptyset$  (s povećanjem od 0,5 mm) 64 mm

329934 64

Stezna glavaglatka stezni  $\emptyset$  (s povećanjem od 0,5 mm) 17 mm

329930 17

Stezna glavapoprečnim žljebovima stezni  $\emptyset$  (s povećanjem od 0,5 mm) 9,5 mm

329932 9,5

Stezna glavapoprečna i uzdužna ozubljenja stezni  $\emptyset$  (s povećanjem od 0,5 mm) 62,5 mm

329934 62,5