

**VARIA držač za elastične čahure VARIA VX3, VX3, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319802 16
GTIN	2050001742575
Razred artikla	33E

Opis**Izvedba:**

VX – Stezanje u tri točke bez poprečnih sila preko ugrađenog segmentnog prstena. **Moment do 200 Nm preko poligonalne drške.**

Prednost:

- **Brza izmjena putem samo jednog vijka za stezanje te time ujedno i izmjena alata bez opasnosti od ozljede.**
- **Rezni alat se nalazi unaprijed podešen na stroju.**
- **Kompaktna izvedba - Mali troškovi opremanja.**

Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Napomena:

Maksimalni pritezni moment kod VX3 i VX4 pri 5,7 Nm, može se postići s pomoću odgovarajućeg momentnog ključa br. 211750, vel. 5,7. Maksimalni zatezni moment za V5 je 10 Nm. Pri otpuštanju nastavaka ne okretati mimo graničnika. Za čišćenje Varia držača alata i izmjenjivih umetaka preporučujemo EWS Clean i garnituru za čišćenje.

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	16
Duljina izboja A-dimenzija	27 mm

Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	VX3
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta