

HAINBUCH**Stega MANOK plus, tip /: SE65****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329960 SE65
GTIN	2050001926005
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Lijevana stega. Visoka sila stezanja, preciznost i krutost. Brušene površine za vodoravno postavljanje, integrirani graničnik. Stezne glave za posebne profile prema vašim individualnim željama na upit.

Upotreba:

Svestrano primjenjivo, npr. obradni centri, mjerni strojevi, stupne bušilice itd.

Odgovara:

Stezne glave br. 329970 – 329976.

Dio isporuke:

Uključuje 1 stezni ključ.

Napomena:

Koristite uređaj za ručnu izmjenu br. 329832 vel. 65.

Tehnički opis

Težina	23,5 kg
Visina H	120 mm
Širina B	184 mm

Duljina D (L)	184 mm
Veličina prihvata	SE65
Ø kružnice	126 mm
Točnost ponavljanja	0,01 mm
maksimalna sila stezanja	45 kN
Razmak provrta za montažu	126 mm
Stezni raspon	4 - 65 mm
Tolerancija mjere utora	20 H7
Dubinski graničnik	92 mm
Vrsta proizvoda	Stezna motka

Pribor

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 34 mm	329974 34
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 19 mm	329970 19
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 29 mm	329970 29
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 33,5 mm	329970 33,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 47 mm	329970 47
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 49 mm	329970 49
Stezna glavamekana Ø početnog bušenja 5 mm	329976 5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 17,5 mm	329974 17,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 48 mm	329974 48
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 10,5 mm	329970 10,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 37,5 mm	329970 37,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 20,5 mm	329974 20,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 20,5 mm	329970 20,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 44 mm	329970 44
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 43,5 mm	329970 43,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 51,5 mm	329974 51,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 54 mm	329970 54
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 18,5 mm	329974 18,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 62,5 mm	329974 62,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 12,5 mm	329970 12,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 60,5 mm	329974 60,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 51 mm	329970 51
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 48,5 mm	329970 48,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 6,5 mm	329970 6,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 21 mm	329974 21
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 65 mm	329970 65
Stezna glavamekana Ø početnog bušenja 20 mm	329976 20
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 27 mm	329970 27

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 23 mm	329970 23
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 63,5 mm	329970 63,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 12,5 mm	329974 12,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 63 mm	329974 63
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 27 mm	329974 27
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 49,5 mm	329970 49,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 51,5 mm	329970 51,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 55 mm	329974 55
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 44 mm	329974 44
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 33 mm	329974 33
Stezna glavaspoprečnim ozubljenjem stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 8,5 mm	329972 8,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 44,5 mm	329970 44,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 12 mm	329974 12
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 30 mm	329974 30
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 30,5 mm	329974 30,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 64 mm	329974 64
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 5 mm	329970 5
	329970 29,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 29,5 mm	
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 50,5 mm	329970 50,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 17 mm	329970 17
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 37 mm	329974 37
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 47,5 mm	329970 47,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 56,5 mm	329974 56,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 13,5 mm	329974 13,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 51 mm	329974 51
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 36 mm	329974 36
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 39,5 mm	329974 39,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 9 mm	329970 9
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 21 mm	329970 21
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 39 mm	329970 39
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 54,5 mm	329970 54,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 31 mm	329970 31
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 53,5 mm	329974 53,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 50 mm	329970 50
	329970 45,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 45,5 mm

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 14,5 mm

329974 14,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 18 mm

329970 18

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 13 mm

329974 13

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 16 mm

329970 16

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 53 mm

329970 53

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 19 mm

329974 19

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 57 mm

329974 57

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 47,5 mm

329974 47,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 29 mm

329974 29

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 44,5 mm

329974 44,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 57,5 mm

329974 57,5

Stezna glavamekana \emptyset početnog bušenja 40 mm

329976 40

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 23 mm

329974 23

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 62,5 mm

329970 62,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 22 mm

329974 22

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 27,5 mm

329974 27,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 35,5 mm

329974 35,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 54 mm	329974 54
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 33 mm	329970 33
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 41 mm	329970 41
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 61,5 mm	329974 61,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 38 mm	329974 38
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 15 mm	329970 15
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 48,5 mm	329974 48,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 17 mm	329974 17
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 28,5 mm	329970 28,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 27,5 mm	329970 27,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 57 mm	329970 57
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 24 mm	329974 24
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 7,5 mm	329970 7,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 25 mm	329974 25
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 43 mm	329970 43
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 63,5 mm	329974 63,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 59,5 mm	329974 59,5
	329970 26,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 26,5 mm

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 38,5 mm

329974 38,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 11,5 mm

329970 11,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 42,5 mm

329974 42,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 28 mm

329974 28

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 28,5 mm

329974 28,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 13 mm

329970 13

Stezna glavaspoprečnim ozubljenjem stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 9,5 mm

329972 9,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 4,5 mm

329970 4,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 52 mm

329970 52

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 32,5 mm

329974 32,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 52,5 mm

329974 52,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 64 mm

329970 64

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 56 mm

329974 56

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 61 mm

329974 61

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 40 mm

329970 40

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 22,5 mm

329974 22,5

329970 35

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 35 mm	
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 40 mm	329974 40
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 14 mm	329970 14
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 4 mm	329970 4
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 60 mm	329970 60
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 38 mm	329970 38
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 31,5 mm	329970 31,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 34 mm	329970 34
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 11 mm	329970 11
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 39,5 mm	329970 39,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 29,5 mm	329974 29,5
Stezna glavaspoprečnim ozubljenjem stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 8 mm	329972 8
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 24,5 mm	329974 24,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 11,5 mm	329974 11,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 46,5 mm	329970 46,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 20 mm	329970 20
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 58 mm	329974 58
	329974 32

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 32 mm

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 45 mm

329970 45

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 7 mm

329970 7

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 16,5 mm

329970 16,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 8,5 mm

329970 8,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 32 mm

329970 32

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 61 mm

329970 61

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 10 mm

329970 10

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 55 mm

329970 55

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 14,5 mm

329970 14,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 46 mm

329970 46

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 6 mm

329970 6

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 17,5 mm

329970 17,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 9,5 mm

329970 9,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 58,5 mm

329970 58,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 45 mm

329974 45

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 30,5 mm

329970 30,5

329974 50

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 50 mm	
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 46,5 mm	329974 46,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 19,5 mm	329974 19,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 59,5 mm	329970 59,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 5,5 mm	329970 5,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 49 mm	329974 49
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 31,5 mm	329974 31,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 20 mm	329974 20
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 41,5 mm	329974 41,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 41 mm	329974 41
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 22 mm	329970 22
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 57,5 mm	329970 57,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 19,5 mm	329970 19,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 42 mm	329970 42
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 15 mm	329974 15
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 49,5 mm	329974 49,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 62 mm	329970 62
	329974 26,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 26,5 mm	
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 60,5 mm	329970 60,5
Stezna glavaspoprečnim ozubljenjem stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 9 mm	329972 9
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 34,5 mm	329970 34,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 46 mm	329974 46
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 58,5 mm	329974 58,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 43 mm	329974 43
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 59 mm	329974 59
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 64,5 mm	329974 64,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 58 mm	329970 58
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 16 mm	329974 16
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 25,5 mm	329970 25,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 42 mm	329974 42
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 40,5 mm	329970 40,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 11 mm	329974 11
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 45,5 mm	329974 45,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 52 mm	329974 52
	329970 26

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 26 mm	
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 36,5 mm	329974 36,5
Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 22,5 mm	329970 22,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 39 mm	329974 39
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 43,5 mm	329974 43,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 26 mm	329974 26
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 21,5 mm	329974 21,5
Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 30 mm	329970 30
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 16,5 mm	329974 16,5
Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 53,5 mm	329970 53,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 15,5 mm	329974 15,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 40,5 mm	329974 40,5
Stezna glavamekana \emptyset početnog bušenja 8 mm	329976 8
Stezna glavaspoprečnim ozubljenjem stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 10 mm	329972 10
Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 25 mm	329970 25
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 25,5 mm	329974 25,5
Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 18,5 mm	329970 18,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 37,5 mm	329974 37,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 55,5 mm	329970 55,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 63 mm	329970 63
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 54,5 mm	329974 54,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 42,5 mm	329970 42,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 23,5 mm	329970 23,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 38,5 mm	329970 38,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 36 mm	329970 36
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 8 mm	329970 8
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 61,5 mm	329970 61,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 33,5 mm	329974 33,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 35 mm	329974 35
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 12 mm	329970 12
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 56,5 mm	329970 56,5
Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 24 mm	329970 24
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 23,5 mm	329974 23,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 55,5 mm	329974 55,5
Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 65 mm	329974 65
	329970 28

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 28 mm

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 31 mm

329974 31

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 48 mm

329970 48

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 52,5 mm

329970 52,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 35,5 mm

329970 35,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 47 mm

329974 47

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 24,5 mm

329970 24,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 21,5 mm

329970 21,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 37 mm

329970 37

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 36,5 mm

329970 36,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 64,5 mm

329970 64,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 34,5 mm

329974 34,5

Stezna glavaglatka stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 13,5 mm

329970 13,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 62 mm

329974 62

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 53 mm

329974 53

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 50,5 mm

329974 50,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm) 60 mm

329974 60

329970 15,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 15,5 mm

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 32,5 mm

329970 32,5

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 18 mm

329974 18

Stezna glavaPoprečna i uzdužna ozubljenja stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 14 mm

329974 14

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 56 mm

329970 56

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 41,5 mm

329970 41,5

Stezna glavaglatka stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm) 59 mm

329970 59