


ER držač za pritezna kliješta Oblik E4, VDI 30, za ER stezne čahure: 32 ER

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319650 32
GTIN	4045197191472
Razred artikla	32V

Opis
Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 30

odgovarajuća stezna kliješta: 470 E (ER 32)

Područje zatezanja d_2 : 2 - 20 mm

d_6 : 68 mm

l_9 : 62 mm

Tehnički opis

d_6	68 mm
l_9	62 mm
Područje zatezanja d_2	2 - 20 mm
l_8	49 mm
odgovarajuća stezna kliješta	470 E (ER 32)
d_{10}	50 mm

I ₃	22 mm
za ER stezna kliješta	32
Oblik	E
VDI veličina	VDI 30
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata