


ER držač za pritezna kliješta Oblik E4, VDI 40, za ER stezne čahure: 32 ER

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319700 32
GTIN	4045197191489
Razred artikla	32V

Opis
Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 40

odgovarajuća stezna kliješta: 470 E (ER 32)

Područje zatezanja d_2 : 2 - 20 mm

d_6 : 83 mm

l_9 : 62 mm

Tehnički opis

odgovarajuća stezna kliješta	470 E (ER 32)
za ER stezna kliješta	32
d_{10}	50 mm
d_6	83 mm
l_3	22 mm
l_8	49 mm

Područje zatezanja d_2	2 - 20 mm
l_9	62 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata