

**VARIA držač za ER elastične čahure, V5, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319805 32
GTIN	2050001077905
Razred artikla	33E

Opis**Prednost:**

- **Brza izmjena putem samo jednog vijka za stezanje te time ujedno i izmjena alata bez opasnosti od ozljede.**
- **Rezni alat se nalazi unaprijed podešen na stroju.**
- **Kompaktna izvedba - Mali troškovi opremanja.**

Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Napomena:

Maksimalni stezni moment kod VX3 i VX4 pri 5,7 Nm, može se postići s pomoću odgovarajućeg momentnog ključa br. 211750, vel. 5,7. Maksimalni stezni moment za V5 je 10 Nm. Pri otpuštanju nastavaka ne okretati mimo graničnika. Za čišćenje Varia držača alata i izmjenjivih umetaka preporučujemo EWS Clean i garnituru za čišćenje.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	30 mm
za ER stezna kliješta	32
Vanjski Ø D	50 mm

Prihvat

V5

Vrsta proizvoda

Glava za stezna kliješta