

EWS
VARIA držač za ER elastične čahure, V4, za veličinu ER čahura: 16

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319803 16 |
| GTIN | 4045197317568 |
| Razred artikla | 33E |

Opis
Prednost:

- Brza izmjena putem samo jednog vijka za stezanje te time ujedno i izmjena alata bez opasnosti od ozljede.
- Rezni alat se nalazi unaprijed podešen na stroju.
- Kompaktna izvedba - Mali troškovi opremanja.

Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Napomena:

Maksimalni moment stezanja kod VX3 i VX4 je 5,7 Nm, može se postići s pomoću odgovarajućeg moment ključa br. 211750, vel. 5,7. Maksimalni moment stezanja kod V3, V4 i V5 je 10Nm. Pri otpuštanju nastavaka ne okretati mimo graničnika.

Duljina izboja A-dimenzija: 50 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm |
| za ER stezna kliješta | 16 |
| Vanjski Ø D | 28 mm |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Prihvat | V4 |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |