

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63  
A = 120, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 308192 12     |
| GTIN           | 4045197468611 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm (premještaj za 10 mm).

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

**GARANT:** HSK dosjedne površine obrađene. Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

**Upotreba:**

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dio isporuke:**

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, termostezni uređaji br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

**Tehnički opis**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija                 | 120 mm                            |
| Stezni $\varnothing D_1$                   | 12 mm                             |
| $\varnothing D_2$                          | 24 mm                             |
| Vanjski $\varnothing D$                    | 32 mm                             |
| Provrt za rashladne kanale                 | s mogućnosti zaključavanja        |
| Prihvat                                    | HSK-A 63 A = 120                  |
| Norma prihvata                             | ISO 12164-1                       |
| Norma prihvata                             | DIN 69893                         |
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Termoskupljajuća stezna glava     |

## Pribor

|  |               |
|--|---------------|
| Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni $\varnothing$ 6-12 mm | 354240 6-12   |
| Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni $\varnothing$ 9,1-12 mm  | 354236 9,1-12 |
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1                        | 354210 SU1    |
| Rashladna jedinica tip CU1   | 354215 CU1    |
| Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni $\varnothing$ 9,1-12 mm   | 354235 9,1-12 |
| Donji ormar  | 354290        |