



Ručna bušilica s jednom brzinom, tip: HDE13RQX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Ručna bušilica Milwaukee –

- 13-mm-bušilica, s okretnim momentom od 94 Nm.
- Elektronika s upravljanjem broja okretaja.
- Zaključavanje vretena FIXTEC za brzu zamjenu svrdla.
- Robusna potpuno izolirana metalna mjenjačka kutija.
- Sustav brze zamjene kabela QUIK-LOK.

Prednost:

QUIK-LOK kabel.

Dio isporuke:

Uključuje metalnu brzosteznu glavu 1,5 – 13 mm, dodatnu dršku, QUIK-LOK kabel (4 m), HD boks.

Tehnički opis

Težina	2 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	38 mm

Oznaka proizvođača	HDE13RQX
Prihvat snaga	950 W
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Desni/lijevi hod	da
Područje stezanja stezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Prihvat stezne glave	1/2 cola – 20 UNF
Raspon broja okretaja	0 - 850 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	čelik
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Vrsta proizvoda	Bušilica