

ALZMETALL
 we drive productivity

Stolna bušilica ALZTRONIC, maksimalni Ø rupe u čeliku: 6 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076560 6
GTIN	2050001755346
Razred artikla	03P

Opis
Izvedba:

Izdržljiva i precizna stolna bušilica koja se koristi za velike brzine.

- **Motor na izmjeničnu struju od 230 V, 50 Hz.**
- **Digitalni prikaz broja okretaja.**
- **Kontinuirano podešavanje broja okretaja.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Okretni oklop vretena s električnom zaštitom.**
- **Tipkalo (s blokadom) za hitno zaustavljanje.**
- **24 mjeseca garancije, 10 godina garancije na rezervne dijelove.**
- **Bez bušeće glave.**

Zakretna bušeća glava s podesivom visinom.

Napomena:

Ostale stolne bušilice na upit

Oznaka proizvođača: ALZTRONIC 6

Prihvat snaga: 540 W

maksimalan broj okretaja: 700 - 10000 min⁻¹

Prihvat za alat: B16

maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku: M6

Hod vretena: 40 mm

Tehnički opis

Istovar	200 mm
Osnovna ploča stola visina korisne površine	240 mm
Hod vretena	40 mm
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M6
maksimalni Ø rupe u čeliku	6 mm
Prihvat snaga	540 W
Osnovna ploča stola širina korisne površine	300 mm
Podešavanje visine bušeće glave	Ručno kolo
Ø stupa	50 mm
Oznaka proizvođača	ALZTRONIC 6
maksimalan broj okretaja	700 - 10000 min ⁻¹
Maksimalna udaljenost vretena i postolja	250 mm
Prihvat za alat	B16
Težina	64 kg
Minimalna udaljenost vretena i postolja	110 mm
Podešavanje posmaka	ručno
Nazivna mjera T-utora	12 mm
Broj T utora	2
Razmak T-utora	80 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Bušilica