



Bušilica za jezgru, tip: 727041



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076520 727041
GTIN	4014586872834
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Jake magnetne sile stezanja i sigurnosni strujni krug osiguravaju siguran rad u svim pozicijama.**
- **Integrirani dovod rashladnog sredstva za čisti rez i dugotrajnost alata.**
- **Prikaz magnetske snage Komfort.**
- **Hod udesno / ulijevo (ujedno i kod rezanja navoja).**
- **Konstrukcija optimalne težine.**

Lagana magnetna bušilica s kojom se jednostavno rukuje za učinkovito bušenje u radionici i na gradilištu.

Magnetska bušilica za jezgru

- **Kotačić za posmak s mogućnosti mijenjanja strana.**
- **Snažnije magnetske sile.**
- **5-stupanjsko podešavanje broja okretaja i memorije za broj okretaja.**

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Lagana magnetna bušilica s kojom se jednostavno rukuje za učinkovito bušenje u radionici i na gradilištu.

Dio isporuke:

Uključuje spremnik za rashladno sredstvo, pojas, 1 klin za centriranje, kuku za odvojene čestice, kofer.

Dodatni pribor:

Na upit.

Napomena:

HM jezgrena svrdla i prihvate možete pronaći od br. 119000. Prikladni prihvati QuickIN-Max i HM jezgreno svrdlo maks. promjera 100 mm isporučivi su na upit.

Tehnički opis

Raspon broja okretaja 1. brzina	130 - 260 min ⁻¹
Duljina magnetskog postolja	195 mm
širina	198 mm
Prihvati za alat oblik	QuickIN
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Širina magnetskog postolja	90 mm
Težina	13,2 kg
Duljina	311 mm
maksimalni Ø upuštanja	31 mm
Radni hod	145 mm
maksimalni Ø razvrtavanja	16 mm
Oznaka proizvođača	KBM50Q
Prihvati snaga	1200 W
Mrežni napon	230 V
Visina	730 mm
Raspon broja okretaja 2. brzina	260 - 520 min ⁻¹
maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku	12 - 50 mm
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M16 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru

Pribor

Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43