

AEG

Udarna bušilica, tip: SB2E850R



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Učinkovita **udarna bušilica** s

- **hodom udesno / ulijevo.**
- **Sigurnosna spojka.**
- **FIXTEC Metalna brzostezna glava.**
- **Pogon s 2 brzine za veliki moment i optimalnu prilagodbu materijalu.**

Kompaktna udarna bušilica snage 850 W.

Prednost:

Metalna brzostezna glava FIXTEC.

Dio isporuke:

Uključuje metalnu brzosteznu glavu 1,5 – 13 mm, dodatnu dršku, graničnik dubine rupe, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuću glavu bušilice naći ćete u grupi 34.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja 2. brzina	3200 min ⁻¹
------------------------------------	------------------------

maksimalne vibracije prema EN	13,7 m/s ²
Prihvat snaga	850 W
Oznaka proizvođača	SB2E850R
Težina	2,8 kg
maskimalan okretni moment	56 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1000 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	20 mm
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Udarna bušilica