

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, HSK-F 63 kratko, Stezni Ø D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308184 18
GTIN	4045197588050
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D₁ 6 mm (premještaj za 10 mm).

- **Čelik otporan na toplinu.**
- **Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

Bez otvora s navojem za vijke za balansiranje i **bez navoja za cijev za rashladno sredstvo.**

GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. **Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.**

Upotreba:

- **Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.**
- **Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.**

Dio isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D₁ 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	18 mm
-------------------------	-------

Duljina izboja A-dimenzija	95 mm
Ø D ₂	33 mm
Vanjski Ø D	40 mm
Prihvat	HSK-F 63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	F
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Donji ormar	354290
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1