

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, HSK-F 63 kratko, Stezni Ø D1: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308184 4
GTIN	4045197587978
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D₁ 6 mm (premještaj za 10 mm).

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Bez otvora s navojem za vijke za balansiranje i **bez navoja za cijev za rashladno sredstvo.**

GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. **Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.**

Upotreba:

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dio isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D₁ 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Tehnički opis

Ø D ₂	15 mm
------------------	-------

Stezni $\varnothing D_1$	4 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski $\varnothing D$	22 mm
Prihvat	HSK-F 63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	F
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni \varnothing 3-5 mm	354240 3-5
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni \varnothing 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni \varnothing 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Donji ormar	354290