



## Tračna brusilica GIS, tip: 790230



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077612 790230
GTIN	2050001681485
Razred artikla	03H

### Opis

#### Izvedba:

Program tračnih brusilica GRIT GI za visoke zahtjeve industrije: **Robusna izrada s iznimno snažnim motorima.**

- **Velika ekonomičnost zahvaljujući najboljem učinku brušenja.**
- **Snažan motor s 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentiran tračni stezni sustav,**
- **Velika radna sigurnost: graničnik, brusni prorez i zaštita za oči mogu se individualno namještati.**

Idealno rješenje za sve koji traže isključivo tračnu brusilicu bez mogućnosti proširenja. Robusni, kompaktni dizajn i jednostavno rukovanje garantiraju prvoklasne rezultate. Praktično podesiva radna visina, usisavanje odvojenih čestica.

#### Dio isporuke:

Uključuje postolje stroja, CEE utikač (16 A), 1 brusnu traku 2.000 mm; granulacija 36.

#### Napomena:

Brusne trake vidi br. 558310 i dalje i br. 558453-56.

### Tehnički opis

## List s podacima

Oznaka proizvođača	GIS 150
Težina	86 kg
Širina trake	150 mm
maksimalan broj okretaja	3000 min <sup>-1</sup>
Duljina trake	2000 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo

### Pribor

Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 60	558330 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558453 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558453 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558454 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558454 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558453 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 120	558330 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558456 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 40	558330 40
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558454 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 80	558330 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558453 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558454 36