



Aksijalni držač glodače glave VARIA VX4, VX4, Ø trna d1: 27mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319838 27
GTIN	2050001743527
Razred artikla	33E

Opis

Izvedba:

VX – Stezanje u tri točke bez poprečnih sila preko ugrađenog segmentnog prstena. **Moment do 200 Nm preko poligonalne drške.**

Prednost:

- Brza izmjena putem samo jednog steznog mjesta te time ujedno i izmjena alata bez opasnosti od ozljede.
- Rezni alat se nalazi unaprijed podešen na stroju.
- Kratka konstrukcija - Mali troškovi opremanja.

Upotreba:

S klinom za prijenos gibanja. Za glodala s uzdužnim i poprečnim utorima.

Napomena:

Unutarnje hlađenje na upit.

Maksimalni stezni moment kod VX3 i VX4 pri 5,7 Nm, može se postići s pomoću odgovarajućeg momentnog ključa br. 211750, vel. 5,7. Maksimalni stezni moment V5 pri 10 Nm. Pri otpuštanju nastavaka ne okretati mimo graničnika. Za čišćenje Varia držača alata i izmjenjivih umetaka preporučujemo EWS Clean i garnituru za čišćenje.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	27 mm
Širina vijenca L _s	4 mm

Duljina klina glodalice L ₄	29 mm
Prihvat	VX4
Vrsta proizvoda	Držač za glodala