

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63
A = 130, Stezni Ø D1: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308196 5
GTIN	4045197646491
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D₁ 6 mm (premještaj za 10 mm).
Od steznog Ø D₁ 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje. Ø D1: ne može se zatvoriti 3 mm, 4 mm, 5 mm.

GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. **Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.**

Upotreba:

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dio isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D₁ 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, termostezni uređaji br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Tehnički opis

Stezni $\varnothing D_1$	5 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Vanjski $\varnothing D$	17 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Prihvat	HSK-A 63 A = 130
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni \varnothing 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni \varnothing 3-5 mm	354240 3-5
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Donji ormar	354290
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni \varnothing 3-5,9 mm	354236 3-5,9