

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, HSK-F 63 A = 120, Stezni Ø D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308193 18
GTIN	4045197588166
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm (premještaj za 10 mm).

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Bez otvora s navojem za vijke za balansiranje i **bez navoja za cijev za rashladno sredstvo.**

**GARANT:** HSK dosjedne površine obrađene. **Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdito tokarene), za najvišu preciznost.**

**Upotreba:**

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dio isporuke:**

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
----------------------------	--------

Stezni $\varnothing D_1$	18 mm
$\varnothing D_2$	33 mm
Vanjski $\varnothing D$	40 mm
Prihvat	HSK-F 63 A = 120
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	F
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Donji ormar	354290
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni $\varnothing$ 12-20 mm	354240 12-20
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni $\varnothing$ 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni $\varnothing$ 16,1-22 mm	354236 16,1-22