



Aksijalni držač glodače glave VARIA VX3, VX3, Ø trna d1: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319835 16
GTIN	2050001743534
Razred artikla	33E

Opis

Izvedba:

VX – Stezanje u tri točke bez poprečnih sila preko ugrađenog segmentnog prstena. **Moment do 200 Nm preko poligonalne drške.**

Prednost:

- Brza izmjena putem samo jednog steznog mjesta te time ujedno i izmjena alata bez opasnosti od ozljede.
- Rezni alat se nalazi unaprijed podešen na stroju.
- Kratka konstrukcija - Mali troškovi opremanja.

Upotreba:

S klinom za prijenos gibanja. Za glodala s uzdužnim i poprečnim utorima.

Napomena:

Unutarnje hlađenje na upit.

Maksimalni stezni moment kod VX3 i VX4 pri 5,7 Nm, može se postići s pomoću odgovarajućeg momentnog ključa br. 211750, vel. 5,7. Maksimalni steznimoment V5 pri 10 Nm. Pri otpuštanju nastavaka ne okretati mimo graničnika. Za čišćenje Varia držača alata i izmjenjivih umetaka preporučujemo EWS Clean i garnituru za čišćenje.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	16 mm
Duljina klina glodalice L ₄	25 mm

Širina vijenca L ₅	4 mm
Prihvat	VX3
Vrsta proizvoda	Držač za glodala