



## Aksijalni držač glodače glave VARIA VX3, VX3, Ø trna d1: 22mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319835 22
GTIN	2050001743541
Razred artikla	33E

### Opis

#### Izvedba:

**VX** – Stezanje u tri točke bez poprečnih sila preko ugrađenog segmentnog prstena. **Moment do 200 Nm preko poligonalne drške.**

#### Prednost:

- Brza izmjena putem samo jednog steznog mjesta te time ujedno i izmjena alata bez opasnosti od ozljede.
- Rezni alat se nalazi unaprijed podešen na stroju.
- Kratka konstrukcija - Mali troškovi opremanja.

#### Upotreba:

**S klinom za prijenos gibanja.** Za glodala s uzdužnim i poprečnim utorima.

#### Napomena:

Unutarnje hlađenje na upit.

Maksimalni stezni moment kod VX3 i VX4 pri 5,7 Nm, može se postići s pomoću odgovarajućeg momentnog ključa br. 211750, vel. 5,7. Maksimalni steznimoment V5 pri 10 Nm. Pri otpuštanju nastavaka ne okretati mimo graničnika. Za čišćenje Varia držača alata i izmjenjivih umetaka preporučujemo EWS Clean i garnituru za čišćenje.

### Tehnički opis

Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	27 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm

Širina vijenca L <sub>5</sub>	4 mm
Prihvat	VX3
Vrsta proizvoda	Držač za glodala