

SWISS TOOLS

**Prihvata držača za unutarnje tokarenje, PSC 50, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318887 16
GTIN	2050001714695
Razred artikla	36D

**Opis****Upotreba:**

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.  
Za držač alata za unutarnje tokarenje.

**Napomena:**

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

L <sub>1</sub>	48 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski Ø D	40 mm
Prihvata	PSC 50
Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

