

 kurtz ersa**Lemilice za brzo lemljenje Multi-Sprint, ERSA tip: 960ED****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Razred artikla	04C

**Opis****Izvedba:**

Neuobičajeno lagana lemilica bez transformatora s PTC-grijačem. **Vrijeme zagrijavanja cca. 20 sekundi.** Periodičkim pritiskanjem može se količina topline prilagoditi potrebi lemnog mjesta. Iznutra zagrijani lemnih vrhovi s visokim stupnjem djelovanja. Dovodni vod 1,5 m.

**Upotreba:**

Specijalno za područje montiranja i popravljivanja, jer se lemilica može univerzalno koristiti u **području primjene od 15 – 100 W** (kao standardne lemilice).

**Tehnički opis**

Temperatura lemnog vrha, nakon 3 minute	350 °C
Snaga zagrijavanja	150 W
Širina lemnih vrhova	3,2 mm
Snaga grijanja	75 W
Masa bez dovodnog voda	100 g
ERSA tip	960ED
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Štap za lemljenje

**Pribor**

Lemni vrh oznaka proizvođača 832CDLF	082400 832CDLF
Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø žice za lemljenje 1 mm	082365 1
Lemni vrh oznaka proizvođača BDLF	082400 BDLF
Pumpa za odlemljivanje PDD03, plastična, antistatička	082355
Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø žice za lemljenje 1,5 mm	082365 1,5
Lemni vrh oznaka proizvođača 832EDLF	082400 832EDLF
Lemni vrh oznaka proizvođača 832SDLF	082400 832SDLF