

SWISS TOOLS

Prihvata držača za unutarnje tokarenje, PSC 63, Stezni Ø D1: 8mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318888 8
GTIN	2050001672896
Razred artikla	36D

Opis**Upotreba:**

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za držač alata za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
L ₁	58 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvata	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

