



Udarna bušilica 230 V, tip: PLH32XE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075520 PLH32XE
GTIN	4002395233342
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

- **Robusni bušaći čekić s pneumatskim udarnim mehanizmom.**
- **SDS-Plus prihvat svrdla.**
- **Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.**
- **Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.**

Kombinirani čekić s priključkom s velikom energijom udara za bušenje do 32 mm u beton.

Mrežni kabel 4 m.

- **Sustav brze zamjene alata FIXTEC za zamjenu bez alata između prihvata SDS-Plus i metalne brzostezne bušaće glave.**
- **Blokiranje rotacije za rad dlijetom.**
- **Sigurnosna spojka štiti korisnika i stroj kod blokade svrdla.**
- **Protuvibracijski sustav (Anti-Vibrations-System AVS).**

Prednost:

Protuvibracijski sustav.

Dio isporuke:

Uključuje FIXTEC SDS-Plus adapter, brzosteznu glavu za svrdlo 1,5 – 13 mm, dodatnu dršku s graničnikom dubine za metal, mazivo za svrdlo, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatora i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

Tehnički opis

Prihvat snaga	900 W
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj udaraca	4500 - 4500 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	PLH32XE
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
Težina	3,6 kg
Prihvat za alat oblik	SDS-Plus
maksimalne vibracije prema EN	22 m/s ²
Udarna energija	3,8 J
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	32 mm
Raspon broja okretaja	0 - 800 min ⁻¹
Drška	SDS Plus
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić

Pribor

Garnitura višenamjenskih svrdla od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3) Svrdo Ø 4-10 mm	787057 4-10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus prihvatnikom Svrdo Ø 12 mm	787060 12
	787060 10

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko
svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus
prihvatnikom Svrđlo Ø 10 mm

Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog
metaladugačko Svrđlo Ø 6-12 mm

787055 6-12

Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metala Svrđlo
Ø 4-10 mm

787050 4-10

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko
svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus
prihvatnikom Svrđlo Ø 8 mm

787060 8