

SWISS TOOLS

Prihvata držača za unutarnje tokarenje, PSC 50, Stezni Ø D1: 6mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318887 6
GTIN	2050001714657
Razred artikla	36D

Opis**Upotreba:**

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za držač alata za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	6 mm
L ₁	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvata	PSC 50
Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

