

SWISS TOOLS

Držač alata dijagonalni, 45° desni, PSC 63, za četverokutni držač: 25 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318880 25
GTIN	2050001672858
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Duljina izboja A-dimenzija: 110 mm

B: 40 mm

Vanjski Ø D: 102 mm

Postavljanje vrha na sredinu f: 15 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
za četverokutni držač	25 mm
B	40 mm
Postavljanje vrha na sredinu f	15 mm
Vanjski Ø D	102 mm
Prihvat	PSC 63

Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Čelični držač