

AEG

Udarna bušilica, tip: SB2E1100RV



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Učinkovita **udarna bušilica** s

- **hodom udesno / ulijevo.**
- **Sigurnosna spojka.**
- **FIXTEC Metalna brzostezna glava.**
- **Pogon s 2 brzine za veliki moment i optimalnu prilagodbu materijalu.**

Kompaktna udarna bušilica snage 1100 W s protuvibracijskim sustavom (Anti-Vibrations-System AVS).

Prednost:

Protuvibracijski sustav.

Dio isporuke:

Uključuje metalnu brzosteznu glavu 1,5 – 13 mm, dodatnu dršku, graničnik dubine rupe, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuću glavu bušilice naći ćete u grupi 34.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	60 Nm
maksimalne vibracije prema EN	13,7 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	22 mm
Oznaka proizvođača	SB2E1100RV
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	3200 min ⁻¹
Težina	2,9 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Prihvat snaga	1100 W
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1000 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Udarna bušilica