

SWISS TOOLS

## Držac alata aksijalni, dvostruki, desni, HSK-T 40, za četverokutni držač: 20 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318611 20
GTIN	2050001715326
Razred artikla	36D

### Opis

#### Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

#### Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat ISO steznih držača s četverokutnom drškom.

Norma prihvata: ISO 12164-3

Unutarnje hlađenje: da

Duljina izboja A-dimenzija: 80 mm

Stezna duljina  $l_1$ : 45 mm

B: 30 mm

Vanjski  $\varnothing$  D: 80 mm

### Tehnički opis

B	30 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
za četverokutni držač	20 mm
Stezna duljina $l_1$	45 mm
Vanjski $\varnothing$ D	80 mm
Prihvat	HSK-T 40

Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da