

SWISS TOOLS

Držač alata dijagonalni, 45° lijevi, PSC 63, za četverokutni držač: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318884 20
GTIN	
Razred artikla	36D

Opis

Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

B: 30 mm

Vanjski Ø D: 80 mm

Postavljanje vrha na sredinu f: 15 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Postavljanje vrha na sredinu f	15 mm
za četverokutni držač	20 mm
B	30 mm
Vanjski Ø D	80 mm
Prihvat	PSC 63

Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držać ureznika