

# mato

## Ručna mazalica, 400 g



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083571
GTIN	4016553061340
Razred artikla	08H

### Opis

#### Izvedba:

Kvalitetna **industrijska izvedba** (prividno podmazivanje isključeno) s kontinuiranim fiksiranjem stapajice. Punjenje moguće slobodnom mašću (sadržaj 500 cm<sup>3</sup>) odnosno s kartušom (sadržaj 400 g).

#### Standard:

**DIN 1283**

#### Dio isporuke:

Uključuje armirano crijevo i četverozahvatna hidraulična vilica.

### Tehnički opis

Ispitni tlak	800 bar
Radni tlak	400 bar
Priključni navoj crijeva	R1/8 col
Sadržaj	400 g
Atribut imena proizvoda	400 g
Vrsta proizvoda	Preša za mast

### Pribor

Višenamjenska kartuša zamazivo za standardne mazalice tip PLUS	083590 PLUS
Armirano crijevo sa kliznom spojnicom Priključni navoj 1/8	083588 1/8
Višenamjenska kartuša zamazivo za standardne mazalice tip UNI	083590 UNI
Cijev brizgaljke s univerzalnim piskom Priključni navoj 1/8	083583 1/8
četverozahvatna hidraulička piska s čeljusti Priključni navoj 1/8	083589 1/8
četverozahvatna hidraulička piska s čeljustisafeLOCK Priključni navoj 1/8	083596 1/8
Armirano crijevo s hidrauličkim priključkom s 4 čeljusti Priključni navoj 1/8	083586 1/8
Cijev brizgaljka s oštrim piskom Priključni navoj 1/8	083584 1/8