



Aku udarna bušilica bez akumulatora, punjača i kofera., tip: M12CH4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robusni bušaći čekić s pneumatskim udarnim mehanizmom.
- SDS-Plus prihvat svrdla.
- Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.
- Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.

12 V/4,0 Ah Red Li-Ion-ionski akumulatorski bušaći čekić s motorom POWERSTATE EC bez četki, optimiran za provrte od Ø 4 – 10 mm u betonu i zidovima. Redlink Plus elektronika & zaštita od preopterećenja za dugi vijek trajanja akumulatora, motora i prijenosa.

Prednost:

Motor POWERSTATE™ bez četkica.

Dio isporuke:

Verzija nula – bez akumulatora, punjača i kovčega.

Napomena:

Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN

4,4 m/s²

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
maksimalan broj udaraca	6575 min ⁻¹
Udarne energija	1,1 J
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	13 mm
Prihvatač za alat oblik	SDS-Plus
Oznaka proizvođača	M12CH-0
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
Težina	1,9 kg
Napon baterije	12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Raspon broja okretaja	0 - 900 min ⁻¹
Drška	SDS Plus
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Bušači čekić

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C