

Garant
Termoskupljajuća stezna glava, HSK-100 kratko, Stezni Ø D1: 32mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308265 32
GTIN	4045197291363
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D₁ 6 mm (premještaj za 10 mm).
Od steznog Ø D₁ 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. **Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.**

Upotreba:

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dio isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D₁ 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, termostezni uređaji br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Tehnički opis

Ø D ₂	44 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski Ø D	53 mm
Prihvat	HSK-100 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Donji ormar	354290
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32