

**Stezna glava mekana, Top 65, Ø početnog bušenja: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329976 40
GTIN	2050001928436
Razred artikla	33H

**Opis****Izvedba:**

Stezne glave, **Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka (smanjena tvrdoća 40 HRC u provrtu) za istokarivanje / bušenje.

**Prednost:**

- **25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.**
- **Nema radijalnog pomicanja između stezne glave i steznog prihвата, time je neosjetljiva na prljavštinu.**
- **Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.**

**Upotreba:**

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

**Preporuka:**

**Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

**Napomena:**

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

**Tehnički opis**

Ø početnog bušenja	40 mm
Profil	6-kut
Tvrdoća	60 HR
Duljina D (L)	49 mm
Prihvat	Top 65
Vrsta proizvoda	Stezna glava