



## Termoskupljajuća stezna glava, HSK-100 kratko, Stezni Ø D1: 8mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308268 8
GTIN	2050001690456
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm (hod 10 mm).

Od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

#### Upotreba:

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

#### Dio isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

#### Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, termostezni uređaji br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

### Tehnički opis

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Vanjski Ø D	27 mm

Prihvat	HSK-100 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Donji ormar	354290
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1