



Stezna glava Rubber-Flex za višenamjenske stezne čahure, tip: M3-12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	333500 M3-12
GTIN	4045197312686
Razred artikla	35D

Opis

Izvedba:

- Za strojeve sa samo jednim smjerom rotacije.
- Podesiva sigurnosna klizna spojka, čuva urezник od pucanja.
- Kompenzacija duljine na vlak i tlak, jednaka je razlici između strojnog pomaka i koraka navoja.
- Automatski pomak jamči da je navoj točan.
- Automatski brzi povrat 1,6 : 1.
- Hod udesno kao i ulijevo moguć je bez prepodešavanja.
- Upotreba steznih čahura Rubber-Flex ili brzoizmjenjivih čahura.
- Kratko federiranje nareza dopušta popuštanje stezanja, a da se pritom ne rasiječe navoj.

Veličine M3–M12 i M10–M30 s dvostrukim steznim mehanizmom.

Tekst oblačića:

Matica za točno postavljanje dubine navoja, $\pm 0,1$ mm.

Upotreba:

- Prihvat u rotirajućem vretenu.
- Rezanje navoja točno prema šabloni.
- Koristiti bez prethodnog podešavanja za lijevi ili desni navoj, za prolazne i slijepe rupe.

Dio isporuke:

Uključena ručica protiv okretanja, a kod br. 333500 i 2 para višenamjenskih steznih čahura (Rubber-Flex), 2 viljuškasta ključa i 1 šestokutni ključ u odgovarajućoj veličini!

Dodatni pribor:

Stezna kliješta (Rubber Flex) br. 333640, rezervni stezni uređaj br. 333630, pogledajte popis rezervnih dijelova.

Napomena:

Odgovarajući prihvati br. 342500; 342600.

Tehnički opis

Područje reza	M3 - M12
Prihvat konusne drške DIN 238	B 16
automatska duljina hoda	15 mm
Ø kućišta	70 mm
Ø-područje 2. steznih kliješta	6,5 - 10 mm
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja	1100 min ⁻¹
Ø-područje 1. steznih kliješta	3,5 - 6,5 mm
Težina	1,7 kg
ukupna duljina	176 mm
Vrsta proizvoda	Aparat za rezanje navoja

Pribor

Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex Stezni raspon Ø drške 3,5-6,5 mm	333640 3,5-6,5
Uređaj za stezanje prikladno za tipove M3-12	333630 M3-12
Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex Stezni raspon Ø drške 6,5-10 mm	333640 6,5-10