

ALZMETALL
we drive productivity**Stolna bušilica ALZTRONIC, maksimalni Ø rupe u čeliku: 14 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	076560 14
GTIN	2050001755377
Razred artikla	03P

Opis**Izvedba:**

Izdržljiva i precizna stolna bušilica koja se koristi za velike brzine.

- **Motor na izmjeničnu struju od 230 V, 50 Hz.**
- **Digitalni prikaz broja okretaja.**
- **Kontinuirano podešavanje broja okretaja.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Okretni oklop vretena s električnom zaštitom.**
- **Tipkalo (s blokadom) za hitno zaustavljanje.**
- **24 mjeseca garancije, 10 godina garancije na rezervne dijelove.**
- **Bez bušeće glave.**

S fiksnom bušećom glavom i rotacijskim stolom za stroj podesive visine.

Napomena:

Ostale stolne bušilice na upit

Oznaka proizvođača: ALZTRONIC 14

Prihvat snaga: 540 W

maksimalan broj okretaja: 230 - 4000 min⁻¹

Prihvat za alat: MK2

maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku: M10

Hod vretena: 80 mm

Tehnički opis

Istovar	190 mm
Podešavanje posmaka	ručno
Minimalna udaljenost vretena i postolja	437 mm
Podešavanje visine magnetskog stola	ručni pogon
Težina	83 kg
Stol za stroj duljina korisne površine	300 mm
Minimalna udaljenost vretena i stola stroja	75 mm
maksimalni Ø rupe u čeliku	14 mm
Prihvat snaga	540 W
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M10
Osnovna ploča stola visina korisne površine	240 mm
maksimalan broj okretaja	230 - 4000 min ⁻¹
Prihvat za alat	MK2
Hod vretena	80 mm
Oznaka proizvođača	ALZTRONIC 14
Osnovna ploča stola širina korisne površine	300 mm
Maksimalna udaljenost vretena i postolja	437 mm
Stol za stroj širina korisne površine	240 mm
Ø stupa	65 mm
Maksimalna udaljenost vretena i stola stroja	357 mm
Nazivna mjera T-utora	12 mm
Broj T utora	2
Razmak T-utora	80 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Bušilica