



## Stezna glava Rubber-Flex za višenamjenske stezne čahure, tip: M5-20



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	333500 M5-20
GTIN	4045197312693
Razred artikla	35D

### Opis

#### Izvedba:

- Za strojeve sa samo jednim smjerom rotacije.
- Podesiva sigurnosna klizna spojka, čuva urezник od pucanja.
- Kompenzacija duljine na vlak i tlak, jednaka je razlici između strojnog pomaka i koraka navoja.
- Automatski pomak jamči da je navoj točan.
- Automatski brzi povrat 1,6 : 1.
- Hod udesno kao i ulijevo moguć je bez prepodešavanja.
- Upotreba steznih čahura Rubber-Flex ili brzoizmjenjivih čahura.
- Kratko federiranje nareza dopušta popuštanje stezanja, a da se pritom ne rasiječe navoj.

Veličine M3–M12 i M10–M30 s dvostrukim steznim mehanizmom.

#### Tekst oblačića:

Matica za točno postavljanje dubine navoja,  $\pm 0,1$  mm.

#### Upotreba:

- Prihvat u rotirajućem vretenu.
- Rezanje navoja točno prema šabloni.
- Koristiti bez prethodnog podešavanja za lijevi ili desni navoj, za prolazne i slijepe rupe.

#### Dio isporuke:

Uključena ručica protiv okretanja, a kod br. 333500 i 2 para višenamjenskih steznih čahura (Rubber-Flex), 2 viljuškasta ključa i 1 šestokutni ključ u odgovarajućoj veličini!

**Dodatni pribor:**

Stezna kliješta (Rubber Flex) br. 333640, rezervni stezni uređaj br. 333630, pogledajte popis rezervnih dijelova.

**Napomena:**

Odgovarajući prihvati br. 342500; 342600.

## Tehnički opis

Ø-područje 2. steznih kliješta	10 - 16 mm
Prihvat konusne drške DIN 238	B 22
Ø-područje 1. steznih kliješta	4,5 - 10 mm
automatska duljina hoda	22 mm
Težina	3,7 kg
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja	750 min <sup>-1</sup>
Područje reza	M5 - M20
Ø kućišta	85 mm
ukupna duljina	244 mm
Vrsta proizvoda	Aparat za rezanje navoja

## Pribor

Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex Stezni raspon Ø drške 9-15 mm	333640 9-15
Uređaj za stezanje prikladno za tipove M3-12	333630 M3-12
Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex Stezni raspon Ø drške 4,5-10 mm	333640 4,5-10