



Stezna glava Rubber-Flex za višenamjenske stezne čahure, tip: M10-30



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	333500 M10-30
GTIN	4045197312709
Razred artikla	35D

Opis

Izvedba:

- Za strojeve sa samo jednim smjerom rotacije.
- Podesiva sigurnosna klizna spojka, čuva urezник od pucanja.
- Kompenzacija duljine na vlak i tlak, jednaka je razlici između strojnog pomaka i koraka navoja.
- Automatski pomak jamči da je navoj točan.
- Automatski brzi povrat 1,6 : 1.
- Hod udesno kao i ulijevo moguć je bez prepodešavanja.
- Upotreba steznih čahura Rubber-Flex ili brzoizmjenjivih čahura.
- Kratko federiranje nareza dopušta popuštanje stezanja, a da se pritom ne rasiječe navoj.

Veličine M3–M12 i M10–M30 s dvostrukim steznim mehanizmom.

Tekst oblačića:

Matica za točno postavljanje dubine navoja, $\pm 0,1$ mm.

Upotreba:

- Prihvat u rotirajućem vretenu.
- Rezanje navoja točno prema šabloni.
- Koristiti bez prethodnog podešavanja za lijevi ili desni navoj, za prolazne i slijepe rupe.

Dio isporuke:

Uključena ručica protiv okretanja, a kod br. 333500 i 2 para višenamjenskih steznih čahura (Rubber-Flex), 2 viljuškasta ključa i 1 šestokutni ključ u odgovarajućoj veličini!

Dodatni pribor:

Stezna kliješta (Rubber Flex) br. 333640, rezervni stezni uređaj br. 333630, pogledajte popis rezervnih dijelova.

Napomena:

Odgovarajući prihvat br. 342500; 342600.

Tehnički opis

Ø kućišta	108 mm
Težina	7,2 kg
automatska duljina hoda	30 mm
Prihvat konusne drške DIN 238	B 24
ukupna duljina	303 mm
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja	350 min ⁻¹
Ø-područje 1. steznih kliješta	10 - 16 mm
Ø-područje 2. steznih kliješta	16 - 23 mm
Područje reza	M10 - M30
Vrsta proizvoda	Aparat za rezanje navoja

Pribor

Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex Stezni raspon Ø drške 10-16 mm	333640 10-16
--	--------------

Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex Stezni raspon Ø drške 16-23 mm	333640 16-23
--	--------------