



Stezna glava Rubber-Flex za brzoizmjenjive stezne čahure, tip: M3-12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Razred artikla	35D

Opis

Izvedba:

- Za strojeve sa samo jednim smjerom rotacije.
- Podesiva sigurnosna klizna spojka, čuva ureznik od pucanja.
- Kompenzacija duljine na vlak i tlak, jednaka je razlici između strojnog pomaka i koraka navoja.
- Automatski pomak jamči da je navoj točan.
- Automatski brzi povrat 1,6 : 1.
- Hod udesno kao i ulijevo moguć je bez prepodešavanja.
- Upotreba steznih čahura Rubber-Flex ili brzoizmjenjivih čahura.
- Kratko federiranje nareza dopušta popuštanje stezanja, a da se pritom ne rasiječe navoj.

Upotreba:

- Prihvat u rotirajućem vretenu.
- Rezanje navoja točno prema šabloni.
- Koristiti bez prethodnog podešavanja za lijevi ili desni navoj, za prolazne i slijepe rupe.

Dio isporuke:

Uključena ručica protiv okretanja, a kod br. 333500 i 2 para višenamjenskih steznih čahura (Rubber-Flex), 2 viljuškasta ključa i 1 šestokutni ključ u odgovarajućoj veličini!

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure br. 335420 – 335640.

Rezervni stezni uređaj br. 333630 (pogledajte popis rezervnih dijelova).

Napomena:

Odgovarajući prihvat br. 342500; 342600.

Tehnički opis

ukupna duljina	176 mm
Ø-područje 2. steznih kliješta	6,5 - 10 mm
Ø-područje 1. steznih kliješta	3,5 - 6,5 mm
Težina	1,7 kg
automatska duljina hoda	15 mm
Prihvat konusne drške DIN 238	B 16
Ø kućišta	70 mm
Područje reza	M3 - M12
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja	1100 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Aparat za rezanje navoja

Pribor

MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba MK / konus gl. za bušenje 4/16	342600 4/16
MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba MK / konus gl. za bušenje 2/16	342600 2/16
MK drška za glavu za bušenje MK / konus gl. za bušenje 2/16	342500 2/16
MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba MK / konus gl. za bušenje 3/16	342600 3/16
MK drška za glavu za bušenje MK / konus gl. za bušenje 3/16	342500 3/16
MK drška za glavu za bušenje MK / konus gl. za bušenje 1/16	342500 1/16
MK drška za glavu za bušenje MK / konus gl. za bušenje 4/16	342500 4/16

MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba MK / konus
gl. za bušenje 1/16

342600 1/16