



## Stezna glava Rubber-Flex za brzoizmjenjive stezne čahure, tip: M5-20



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	333600 M5-20
GTIN	4045197312723
Razred artikla	35D

### Opis

#### Izvedba:

- Za strojeve sa samo jednim smjerom rotacije.
- Podesiva sigurnosna klizna spojka, čuva urezник od pucanja.
- Kompenzacija duljine na vlak i tlak, jednaka je razlici između strojnog pomaka i koraka navoja.
- Automatski pomak jamči da je navoj točan.
- Automatski brzi povrat 1,6 : 1.
- Hod udesno kao i ulijevo moguć je bez prepodešavanja.
- Upotreba steznih čahura Rubber-Flex ili brzoizmjenjivih čahura.
- Kratko federiranje nareza dopušta popuštanje stezanja, a da se pritom ne rasiječe navoj.

#### Upotreba:

- Prihvat u rotirajućem vretenu.
- Rezanje navoja točno prema šabloni.
- Koristiti bez prethodnog podešavanja za lijevi ili desni navoj, za prolazne i slijepe rupe.

#### Dio isporuke:

Uključena ručica protiv okretanja, a kod br. 333500 i 2 para višenamjenskih steznih čahura (Rubber-Flex), 2 viljuškasta ključa i 1 šestokutni ključ u odgovarajućoj veličini!

#### Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure br. 335420 – 335640.

Rezervni stezni uređaj br. 333630 (pogledajte popis rezervnih dijelova).

**Napomena:**

Odgovarajući prihvat br. 342500; 342600.

## Tehnički opis

Ø-područje 2. steznih kliješta	10 - 16 mm
automatska duljina hoda	22 mm
ukupna duljina	244 mm
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja	750 min <sup>-1</sup>
Prihvat konusne drške DIN 238	B 22
Ø kućišta	85 mm
Težina	3,7 kg
Područje reza	M5 - M20
Ø-područje 1. steznih kliješta	4,5 - 10 mm
Vrsta proizvoda	Aparat za rezanje navoja

## Pribor

MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba MK / konus gl. za bušenje 5/22	342600 5/22
MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba MK / konus gl. za bušenje 4/22	342600 4/22
MK drška za glavu za bušenje MK / konus gl. za bušenje 3/22	342500 3/22
MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba MK / konus gl. za bušenje 2/22	342600 2/22
MK drška za glavu za bušenje, precizna izvedba MK / konus gl. za bušenje 3/22	342600 3/22
MK drška za glavu za bušenje MK / konus gl. za bušenje 2/22	342500 2/22