

**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, SK 40, Područje navoja: M6-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334634 M6-20
GTIN	4045197488459
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
- Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

Upotreba:

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: ISO 7388-1

Kompenzacija duljine na tlak: 12,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 12,5 mm

Vanjski Ø D: 55 mm

Unutarnji Ø d₁: 31 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø D	55 mm
Područje reza navoja	M6 – M20
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Kompenzacija duljine na tlak	12,5 mm
Unutarnji Ø d ₁	31 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12,5 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335430 7
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335430 9
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335647 12
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335620 14
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335620 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335647 11
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335647 10
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 9 dijelova	335470
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335620 10
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335647 14
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 6 mm	335430 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335647 9
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335647 7
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335430 16
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335620 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335620 16
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335430 11
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
	308812 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 7 mm

335620 7

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40

308630 40

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 16 mm

335647 16

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus
40

308620 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308810 40

Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308780 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

308802 40

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 14 mm

335430 14

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za
strmi konus 40

308615 40

Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

308804 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen
prikladno za strmi konus 40

308801 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen
prikladno za strmi konus 40

308700 40

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 8 mm

335430 8

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen
prikladno za strmi konus 40

308720 40

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 11 mm

335620 11

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus
40

308605 40

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 12 mm	335430 12
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 10 mm	335430 10
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335647 8
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335620 12
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335647 6
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335620 9