

Garant

Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, Ø drške 20 mm, Područje navoja: M3-12

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334620 M3-12
GTIN	4045197487865
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
 - Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.
- S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.**

Cilindrična drška prema DIN 1835 – oblik B i E.

Upotreba:

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Kompenzacija duljine na tlak: 7,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 7,5 mm

Vanjski Ø D: 38 mm

Unutarnji Ø d₁: 19 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 39 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø D	38 mm
Kompenzacija duljine na tlak	7,5 mm
Unutarnji Ø d ₁	19 mm
Područje reza navoja	M3 – M12
Kompenzacija duljine na vlak	7,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	39 mm
Prihvat	Ø drške 20 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335645 6
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 10 mm	335420 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335610 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 3,5 mm	335610 3,5
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 3,5 mm	335645 3,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 3,5 mm	335420 3,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335420 8
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335420 11
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 4,5 mm	335645 4,5
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 8 dijelova	335460
	335420 9

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335610 10
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335645 8
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335420 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335610 11
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335645 10
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335645 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335610 6
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335645 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 4,5 mm	335610 4,5
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335610 7
Set brzoizmjenjivih čahura sa sigurnosnom kliznom spojkom, 8 dijelova	335650
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 6 mm	335420 6
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335610 9
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 4,5 mm	335420 4,5